

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Connettore, M12-Bloccaggio a vite, SMD Reflow, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

## I vantaggi

- Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
- Efficiente montaggio su circuito stampato: connettori bicomponenti per la saldatura SMT

## Dati commerciali

Codice articolo	1414000
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABQBDA
Codice prodotto	ABQBDA
GTIN	4055626022703
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,388 g
Numero tariffa doganale	79070000
Paese di origine	DE

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Tipo di filettatura	M12

### Dati di collegamento

Collegamento	SMD Reflow
--------------	------------

### Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Superficie custodia	nichelato
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Bloccaggio a vite

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67, nello stato bloccato
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

### Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
-------------------	----------------------

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

### ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

# SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD - Connessione a vite per custodia



1414000

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414000>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)