

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414234>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia M12 con funzione di compensazione tolleranza, per inserti femmina M12 compatibili con THR diritti. Adatta per spessori di parete pannelli frontali di 3,1 mm... 3,9 mm.

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1414234 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ABQADG |
| Codice prodotto | ABQADG |
| GTIN | 4055626022758 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,935 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,208 g |
| Numero tariffa doganale | 79070000 |
| Paese di origine | DE |

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414234>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. La connessione a vite per custodia M12 può essere utilizzata solo in collegamento con contro connettori e cappucci di protezione con filettatura standard M12. I contro connettori con filettatura SPEEDCON non possono essere utilizzati. |
|---------------------------|---|

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia per connettori circolari |
| Tipo di filettatura | M12 |

Indicazioni materiale

| | |
|--|--|
| Colore | nero (Manicotto di fissaggio) |
| Materiale Custodia | PA 6.6 (Manicotto di fissaggio) |
| Materiale Guarnizione | FKM (Guarnizione sagomata) FKM (O-Ring (Piano d'inserimento)) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Connettori

Connessione 1

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Struttura testa | Femmina |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Tipo di bloccaggio testa | Bloccaggio a vite |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | > 100 |
|------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Grado di protezione (connesso) | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
| Grado di protezione | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Definizione norma | Connettori circolari M12 |
|-------------------|--------------------------|

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414234>

| | |
|--------------------|--|
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
|--------------------|--|

Montaggio

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
| Nota per il montaggio | in 2 parti a scatto |

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414234>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31171600 |
|-------------|----------|

SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414234>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com