

# HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adattatore



1414248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414248>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore filettato in plastica con chiusura a baionetta, per la serie di custodie EVO B, filettatura Pg16

## Dati commerciali

Codice articolo	1414248
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APL
Codice prodotto	AF7APL
GTIN	4055626022116
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,3 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore filettato
Applicazione	Baionetta B - Pg
Tipo di collegamento a vite	Pg16

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	... 6 Nm
---------------------	----------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Tipo di filettatura lato guarnizione	Pg16

### Misure interne

Lunghezza filettatura interna	10 mm
-------------------------------	-------

### Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale custodia	PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Pg16
-----------------------------	------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

### Montaggio

Nota per il montaggio	<p>Chiusura a baionetta max. 3 x rimovibile</p> <p>Questo adattatore filettato in plastica non stabilisce nessuna connessione elettrica tra il pressacavi e la custodia del connettore. Per questo motivo, possono essere utilizzati solo sistemi di protezione dei cavi o collegamenti a vite in plastica.</p>
-----------------------	---



# HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adattatore

1414248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414248>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1414248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414248>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414248>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adattatore



1414248

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414248>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,264 kg CO2e
---------	---------------