

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Pressacavi



1414644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414644>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; dimensioni M40, per 4 conduttori con diametro cavo 10 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1414644 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APL |
| Codice prodotto | AF7APL |
| GTIN | 4055626030968 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 68,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

1414644


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414644>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---|-----------------------------|
| Tipo di prodotto | Connessione a vite per cavo |
| Numero dei conduttori | 4 |
| Tipo di collegamento a vite | M40 |
| Schermato | no |
| Esecuzione dello scarico della trazione | A |

Dimensioni

| | |
|-------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Apertura chiave dadi | 36 mm |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale Vite a pressione | PBT |
| Materiale custodia | PA |
| Materiale connessione a vite | PA |

Cavo / linea

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 9,9 mm ... 10,1 mm (Linea 1 ... 4) |
|-------------------------------------|------------------------------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|--|
| Grado di protezione | IP66 (Diametro conduttore 10 mm +- 0,1 mm) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 100 °C |

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Pressacavi


1414644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414644>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414644>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414644>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414644>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414644>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,978 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com