

# HC-B-GB-M32-ER-AL - Pressacavi

1414665

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414665>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set composto da: adattatore in metallo EVO 1414258 e vite in metallo con protezione a spirale 1415184, M32



## Dati commerciali

Codice articolo	1414665
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APM
Codice prodotto	AF7APM
GTIN	4055626031163
Peso per pezzo (confezione inclusa)	385,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	385,7 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# HC-B-GB-M32-ER-AL - Pressacavi

1414665

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414665>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Numero dei conduttori	1
Tipo di collegamento a vite	M32
Schermato	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Apertura chiave dadi	36 mm
Apertura chiave perno	36 mm

### Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale Vite a pressione	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	EPDM
Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

### Cavo / linea


Diametro esterno conduttore Linea 1	13 mm ... 21 mm
-------------------------------------	-----------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414665>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	576f3017-497d-42b2-adb0-aedf4ac9f8a4

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)