

# VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - Telaio di montaggio



1419185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419185>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio a baionetta, metallo, con inserto portacontatti per collegamento cavo, per sezione di montaggio rotonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio

## I vantaggi

- Foro su parete rotondo

## Dati commerciali

Codice articolo	1419185
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNMAB
Codice prodotto	ABNMAB
GTIN	4046356540384
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	94,2 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Senza viti di fissaggio
--------------------------	-------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Connessione per circuiti stampati RJ45
Tipo	Versione 1
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	1

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	1 Gbit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunto
--------------	--------

### Indicazioni materiale

Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

### Cavo / linea

Diametro filo	0,4 mm ... 0,64 mm
Diametro cavo isolamento compreso	1,6 mm

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	750
------------------	-----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

1419185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419185>

## Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio a parete

1419185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419185>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440318

### ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

## EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

## China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

## EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	ae926a86-7d1a-4282-ace8-5560fb5e2d94