

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419569

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419569>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-Bloccaggio a vite, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

I vantaggi

- Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
- Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
- Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
- Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione

Dati commerciali

Codice articolo	1419569
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQBDG
Codice prodotto	ABQBDG
GTIN	4055626207049
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,71 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,211 g
Numero tariffa doganale	79070000
Paese di origine	DE

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419569

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419569>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Tipo di filettatura	M12

Indicazioni materiale

Materiale	Pressofuso di zinco, nichelato (Boccola filettata)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FKM

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Bloccaggio a vite

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
Nota per il montaggio	in 2 parti a scatto

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419569

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419569>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419569

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419569>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com