

1422348

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422348

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 25, diametro esterno conduttore: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 12x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 1x 20 mm ... 26 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: grigio chiaro, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 14 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1422348
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7CAX
Codice prodotto	AF7CAX
GTIN	4055626301839
Peso per pezzo (confezione inclusa)	281,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	270,2 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	FI



1422348

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422348

Dati tecnici

Note

Note generali	incl. viti di fissaggio
Note generali	Lamiera di acciaio zincata spessa 2 mm, stampata

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passacavo
Numero dei conduttori	25

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	4x 5 mm 7 mm
Coppia di serraggio	1,5 Nm 2 Nm (Viti di fissaggio)

Dimensioni

Disegno quotato	199 ⁴⁶ 194 ^{46,5} 199,5 ^{46,5}
Larghezza	92 mm
Altezza	14 mm
Lunghezza	222 mm
Distanza fori orizzontale	62 mm
Distanza fori verticale	193 mm
Diametro foro	8,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale interno	lamiera di acciaio zincata (Nucleo)
Materiale esterno	TPE-SEBS (materiale esterno)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore 5-7 mm	4x 5 mm 7 mm
Diametro esterno conduttore 8-12 mm	4x 8 mm 12 mm
Diametro esterno conduttore 10-14 mm	12x 10 mm 14 mm
Diametro esterno conduttore 14-20 mm	4x 14 mm 20 mm
Diametro esterno conduttore 20-26 mm	1x 20 mm 26 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (Spessore lamiera min. >= 2,5 mm)



1422348

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422348


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 100 °C
Montaggio	
Nota per il montaggio	Vite di fissaggio M8, coppia di serraggio: 1,5 - 2,0 Nm, esagono cavo SW5
	Per il montaggio usare le viti di fissaggio fornite in dotazione. Sequenza di montaggio: 1) Fissare i multigate con viti di fissaggio in dotazione (attenzione alla coppia di serraggio) 2) Eseguire il foro nella membrana (con il cacciavite) oppure tagliare la punta del cono 3) Far passare il cavo (dall'esterno) attraverso l'apertura. Ritrarre il cavo di ca. 20 mm (per migliorare lo scarico della trazione)




1422348

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422348

Disegni






Disegno sezione parete



1422348

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422348



Disegno quotato



1422348

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422348

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-15.0	27400569	
	ECLASS-13.0	27400569	
ETIM			
	ETIM 9.0	EC001004	
U	NSPSC		
	UNSPSC 21.0	31163000	

3 set 2025, 11:04 Pagina 6 (7)



1422348

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422348

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com