

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ripartitore modulare, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF, tipo di connessione: Connessione rapida, dimensioni custodia: 1, colore: nero



Campo di ripartizione da 19" per 24 inserti

I vantaggi

- Montaggio senza utensili speciali
- Design robusto

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1422979 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNLBA |
| Codice prodotto | ABNLBA |
| GTIN | 4055626319933 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 810 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 810 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|---|
| Tipo di prodotto | Patchpanel |
| Applicazione | Slot per modulo di connessione cavo RJ45 senza adattatore e vari giunti in fibra ottica |
| Piano d'inserimento | RJ45 |
| Numero uscite cavi | 24 |
| Numero degli slot | 24 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Resistenza di isolamento | secondo IEC 61010-1 |
| Mezzo trasmissivo | FO |

Dati di collegamento

| | |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione rapida |
|--------------|--------------------|

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 482,6 mm |
| Altezza | 43,6 mm |
| Profondità | 83,4 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|------------------|
| Colore | nero |
| Materiale | Acciaio, zincato |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PC-GF |
| Norme / Disposizioni | Acciaio, zincato |

Cavo / linea

| | |
|---|--------------|
| Resistenza alla trazione corta/costante | 150N (Modul) |
|---|--------------|

Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|--------------|
| Resistenza alla trazione corta/costante | 150N (Modul) |
|---|--------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Grado di protezione | IP20 |
| | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -5 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -25 °C ... 55 °C |

Montaggio

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo di montaggio | Rack da 19" |
| Nota per il montaggio | Prestare attenzione al concetto di messa a terra |

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003626 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 30,757 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com