

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ripartitore modulare, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF, tipo di connessione: Connessione rapida, dimensioni custodia: 1, colore: nero



Campo di ripartizione da 19" per 24 inserti

## I vantaggi

- Montaggio senza utensili speciali
- Design robusto

## Dati commerciali

Codice articolo	1422979
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNLBA
Codice prodotto	ABNLBA
GTIN	4055626319933
Peso per pezzo (confezione inclusa)	810 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	810 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Patchpanel
Applicazione	Slot per modulo di connessione cavo RJ45 senza adattatore e vari giunti in fibra ottica
Piano d'inserimento	RJ45
Numero uscite cavi	24
Numero degli slot	24

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	secondo IEC 61010-1
Mezzo trasmissivo	FO

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione rapida
--------------	--------------------

### Dimensioni

Larghezza	482,6 mm
Altezza	43,6 mm
Profondità	83,4 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Acciaio, zincato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC-GF
Norme / Disposizioni	Acciaio, zincato

### Cavo / linea

Resistenza alla trazione corta/costante	150N (Modul)
---	--------------

### Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	150N (Modul)
---	--------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-5 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-25 °C ... 55 °C

### Montaggio

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

Tipo di montaggio	Rack da 19"
Nota per il montaggio	Prestare attenzione al concetto di messa a terra

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

### ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Ripartitore modulare



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422979>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	30,757 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)