

# HC-D40-PTT-F - Adattatore per morsetti



1423347

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423347>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore per morsetti, numero poli: 40+PE, numero di connessioni per polo: 2, Femmina, Connessione Push-in, 250 V, 10 A, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>

## I vantaggi

- Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
- Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
- Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
- Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
- Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
- Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
- Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica

## Dati commerciali

Codice articolo	1423347
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ABC
Codice prodotto	AF7ABC
GTIN	4055626340340
Peso per pezzo (confezione inclusa)	294,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	281 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

# HC-D40-PTT-F - Adattatore per morsetti



1423347

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423347>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Per flangia da incasso HEAVYCON-ADVANCE e custodia da incasso HEAVYCON serie B16
Note generali	Per conduttori rigidi o conduttori flessibili con capocorda
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

### Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Serie	HC-D
Piano d'inserimento	40+PE
Numero di connessioni per polo	2

### Dati di collegamento

Tecnologia di connessione	
Tecnica di connessione	Connessione Push-in
Numero di connessioni per polo	2

Connessione conduttori	
Sezione di collegamento	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	20 ... 16
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	10 mm

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Corrente nominale	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

### Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PA
Norme / Disposizioni	PA

### Normative e prescrizioni

Controllo	
Norme/disposizioni	PA: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

# HC-D40-PTT-F - Adattatore per morsetti



1423347

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423347>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423347>

		Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
keine		600 V	8 A	- 14	-

		Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
keine		600 V	10 A	- 14	-

		Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
keine		600 V	10 A	-	-

# HC-D40-PTT-F - Adattatore per morsetti



1423347

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423347>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

### ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# HC-D40-PTT-F - Adattatore per morsetti



1423347

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1423347>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)