

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio di montaggio per guide DIN, tipo: B10, per inserti portacontatti, Telaio superiore



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1424335 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AHB |
| Codice prodotto | AF7AHB |
| GTIN | 4055626370736 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43,24 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43,24 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

Dati tecnici


Note

| | |
|------------------------------|---|
| Note generali | per inserti contatti B10, BB18, DD42, HV3 e telai modulari B10 |
| Informazioni sulla sicurezza | La protezione contro le scosse elettriche deve essere garantita dall'utente. L'utente deve controllare e fare in modo che il collegamento PE sia continuo. Il collegamento PE deve essere eseguito allo stesso modo su entrambi i lati. |

Caratteristiche articolo

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Telaio di montaggio per guide DIN |
| Tipo di custodia | Telaio di montaggio per guide DIN |
| Serie | HC-CIF-PL |
| Tipo | B10 |
| Coperchio di protezione | no |
| Connessione a vite Pg | senza |

Dimensioni

| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 42 mm |
| Altezza | 61 mm |
| Lunghezza | 125 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----|
| Materiale | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|--------------------|-------|
| Tipo di bloccaggio | Ganci |
|--------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

Montaggio

| | |
|-----------------------|---|
| Nota per il montaggio | L'uso conforme prevede l'installazione in un locale con protezione IP |
|-----------------------|---|


HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN

1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>



cUL Recognized
ID omologazione: E118976



UL Recognized
ID omologazione: E118976

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002310 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com