

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio di montaggio per guide DIN, tipo: B10, per inserti portacontatti, Telaio superiore



## Dati commerciali

Codice articolo	1424335
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AHB
Codice prodotto	AF7AHB
GTIN	4055626370736
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,24 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti contatti B10, BB18, DD42, HV3 e telai modulari B10
Informazioni sulla sicurezza	La protezione contro le scosse elettriche deve essere garantita dall'utente. L'utente deve controllare e fare in modo che il collegamento PE sia continuo. Il collegamento PE deve essere eseguito allo stesso modo su entrambi i lati.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio per guide DIN
Tipo di custodia	Telaio di montaggio per guide DIN
Serie	HC-CIF-PL
Tipo	B10
Coperchio di protezione	no
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	42 mm
Altezza	61 mm
Lunghezza	125 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Ganci
--------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

### Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso conforme prevede l'installazione in un locale con protezione IP
-----------------------	---


# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN

1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E118976



**UL Recognized**

ID omologazione: E118976

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424335>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)