

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio di montaggio per guide DIN, tipo: B24, per inserti portacontatti, Telaio superiore



## Dati commerciali

Codice articolo	1424337
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AHB
Codice prodotto	AF7AHB
GTIN	4055626370750
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	51,6 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti contatti B24, BB48, DD108, HV10 e telai modulari B24
Informazioni sulla sicurezza	La protezione contro le scosse elettriche deve essere garantita dall'utente. L'utente deve controllare e fare in modo che il collegamento PE sia continuo. Il collegamento PE deve essere eseguito allo stesso modo su entrambi i lati.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio per guide DIN
Tipo di custodia	Telaio di montaggio per guide DIN
Serie	HC-CIF-PL
Tipo	B24
Coperchio di protezione	no
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	42 mm
Altezza	61 mm
Lunghezza	170 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Ganci
--------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

### Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso conforme prevede l'installazione in un locale con
-----------------------	---

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>

---

protezione IP


# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E118976



**UL Recognized**

ID omologazione: E118976

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-CIF-B24-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424337>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,362 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)