

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Piastre di ingresso



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424582>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 25, diametro esterno conduttore: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, materiale: PP (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm

I vantaggi

- È possibile utilizzare i fori parete dei pesanti connettori di grandezza B24.

Dati commerciali

Codice articolo	1424582
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7CAX
Codice prodotto	AF7CAX
GTIN	4055626374857
Peso per pezzo (confezione inclusa)	80,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	79,2 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	FI

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424582>

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C


Montaggio

Nota per il montaggio	Vite di fissaggio M4, coppia di serraggio: 1,8 Nm, esagono cavo SW5
	Per il montaggio usare le viti di fissaggio fornite in dotazione. Sequenza di montaggio: 1) Fissare i multigate con viti di fissaggio in dotazione (attenzione alla coppia di serraggio) 2) Eseguire il foro nella membrana (con il cacciavite) oppure tagliare la punta del cono 3) Far passare il cavo (dall'esterno) attraverso l'apertura. Ritirare il cavo di ca. 20 mm (per migliorare lo scarico della trazione)

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Piastre di ingresso

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424582>



Disegno sezione parete

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Piastre di ingresso



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424582>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424582>



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Piastre di ingresso



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424582>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 10.0	EC001004
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424582>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com