

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione D7, con bloccaggio a vite, materiale: Zinco pressofuso, materiale coperchio: Zinco, altezza: 28,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, guarnizione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

Dati commerciali

Codice articolo	1424636
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4055626375656
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Serie	HPR-D7
Applicazione	Applicazioni ferroviarie
Tipo	D7
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	no
Schermato	sì
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	32,6 mm
Altezza	28,5 mm
Lunghezza	45,7 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Coperchio di protezione	Zinco pressofuso (Rivestimento con polveri)
Materiale custodia	Zinco pressofuso
Coperchio di protezione materiale	Zinco

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Vite
--------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (con vite di tenuta)
	IP68 (0,4 bar / 30 min. con vite di tenuta)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Montaggio

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Nota per il montaggio

Vite di bloccaggio M4, esagonale con intaglio (SW7), coppia di serraggio: 1 Nm. La guarnizione dell'inserto contatti maschio deve essere rimossa. Lunghezza massima del filetto della connessione a vite: 6 mm

Montare l'inserto contatti con vite di tenuta nella custodia


HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

DNV

ID omologazione: TAE000037S

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com