

# HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione D7, con bloccaggio a vite, materiale: Zinco pressofuso, materiale coperchio: Zinco, altezza: 28,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, guarnizione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

## Dati commerciali

Codice articolo	1424636
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4055626375656
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

## Dati tecnici

### Note


Note generali

per inserti portacontatti HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12

### Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Serie	HPR-D7
Applicazione	Applicazioni ferroviarie
Tipo	D7
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	no
Schermato	sì
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	32,6 mm
Altezza	28,5 mm
Lunghezza	45,7 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Coperchio di protezione	Zinco pressofuso (Rivestimento con polveri)
Materiale custodia	Zinco pressofuso
Coperchio di protezione materiale	Zinco

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Tipo di bloccaggio	Vite

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66 (con vite di tenuta)
	IP68 (0,4 bar / 30 min. con vite di tenuta)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

### Montaggio

Nota per il montaggio	Vite di bloccaggio M4, esagonale con intaglio (SW7), coppia di
-----------------------	--

# HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

serraggio: 1 Nm. La guarnizione dell'inserto contatti maschio deve essere rimossa. Lunghezza massima del filetto della connessione a vite: 6 mm

Montare l'inserto contatti con vite di tenuta nella custodia

# HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione




1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S

# HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

### ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424636>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com