

HC-STA-B32-HHFD-1TTM40-EL-AL - Custodia

1424831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424831>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B32, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M40, altezza: 94 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

Dati commerciali

Codice articolo	1424831
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APB
Codice prodotto	AF7APB
GTIN	4055626382364
Peso per pezzo (confezione inclusa)	435,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	419,3 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

HC-STA-B32-HHFD-1TTM40-EL-AL - Custodia

1424831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424831>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B32
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M40
Uscita cavo	dritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	82,2 mm
Altezza	94 mm
Lunghezza	94 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Tipo di collegamento a vite	1x M40
Tipo di bloccaggio	Pin

Condizioni ambientali e della vita elettrica



Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione (NEMA)	IP67
Resistenza agli urti	4 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
	IK09
	-40 °C ... 125 °C

1424831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424831>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-STA-B32-HHFD-1TTM40-EL-AL - Custodia

1424831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424831>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424831>

DNV

ID omologazione: TAE000037S

1424831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424831>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B32-HHFD-1TTM40-EL-AL - Custodia

1424831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424831>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com