

SACC-M12-SCO NUT L 90 - Connessione a vite per custodia



1432460

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432460>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-SPEEDCON, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
- Montaggio su circuito stampato flessibile: connettori bicomponenti per la saldatura ad onde e THR
- Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce il tempo di cablaggio

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1432460 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ABQAED |
| Codice prodotto | ABQAED |
| GTIN | 4046356410731 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,07 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,843 g |
| Numero tariffa doganale | 79070000 |
| Paese di origine | DE |

SACC-M12-SCO NUT L 90 - Connessione a vite per custodia



1432460

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432460>

Dati tecnici

Note

| | |
|--------------------------|---|
| Istruzioni per l'ordine: | Il controdado è compreso nel volume di consegna |
|--------------------------|---|

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia per connettori circolari |
| Tipo di filettatura | M12 |

Dati di collegamento

| | |
|---------------------|--------------|
| Coppia di serraggio | 1,5 ... 2 Nm |
|---------------------|--------------|

Indicazioni materiale

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiale Custodia | GD-Zn |
| Materiale Superficie custodia | nichelato |
| Materiale Collegamento a vite | Ottone, nichelato |
| Materiale Guarnizione | EPDM (O-Ring interno) HNBR (Guarnizione piatta) |

Connettori

Connessione 1

| | |
|---------------------------|----------|
| Struttura testa | Femmina |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Grado di protezione (connesso) | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
| Grado di protezione | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |

Normative e prescrizioni

| | |
|--------------------|--|
| Definizione norma | Connettori circolari M12 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |

Montaggio

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore (M12 x 1) |
|-------------------|-------------------------------|

SACC-M12-SCO NUT L 90 - Connessione a vite per custodia



1432460

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432460>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SACC-M12-SCO NUT L 90 - Connessione a vite per custodia



1432460

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1432460>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a6817d08-c9f0-45d4-a46c-7e3597847b2c |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com