

SACC-M16FR-14CON-M - Connettore



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1500253>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore femmina M16, 14 poli, con connessione a saldare, liberamente configurabile, angolato, per diametro cavo 6,0 mm ... 8,0 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1500253
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF3ZDX
Codice prodotto	AF3ZDX
GTIN	4017918587918
Peso per pezzo (confezione inclusa)	68,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	68,9 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Numero di poli	14
Schermato	no
Codifica	no

Dimensioni

Larghezza	20 mm
Altezza	37,4 mm
Lunghezza	54 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccola filettata	Zinco pressofuso
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PBT

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare
--------------	-------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	60 V DC (Categoria di sovratensione I / Grado d'inquinamento 1)
	32 V AC (Categoria di sovratensione II/Grado d'inquinamento 2)

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	angolato
Tipo di filettatura testa	M16

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

SACC-M16FR-14CON-M - Connettore



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1500253>

Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore
maschio/femmina)

-30 °C ... 95 °C

SACC-M16FR-14CON-M - Connettore



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1500253>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1500253

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1500253>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,988 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com