

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Femmina, angolato, M12, B-codifica, Saldatura a onde

Dati commerciali

Codice articolo	1527870
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQEHI
Codice prodotto	ABQEHI
GTIN	4046356011402
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,57 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	HU

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore (M12 x 1, con controdado)
-------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Numero di poli	5
Schermato	no
Codifica	B
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	CuZn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Portacontatti	PA 6.6
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Au
Materiale Guarnizione	NBR
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	125 V
Corrente nominale I_N	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Saldatura a onde
Tipo di connessione del contatto	Femmina

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	angolato
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	B

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore

1527870

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

Disegni

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina


SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

Diagramma



Attenuation curve of the SACC... male/female connectors

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore





1527870


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>


Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

 cUL Recognized ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E221474-20070307				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 cUL Recognized ID omologazione: E221474-20070307				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Connettore per apparecchi posteriore



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527870>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b95f2527-9ff9-47d9-b63b-de58afdb4dd5

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com