

# RC-22S2000 - Contatto a crimpare



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603327>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Femmina, in rotolo, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, materiale contatti: Lega di rame, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

La figura mostra un articolo simile

## I vantaggi

- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Elevata resistenza alla trazione della connessione
- Basse resistenze di contatto
- Facile controllo produzione
- Avvio produzione variabile con processo automatizzato o semiautomatizzato

## Dati commerciali

Codice articolo	1603327
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABRECA
Codice prodotto	ABRECA
GTIN	4046356244947
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,127 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,125 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# RC-22S2000 - Contatto a crimpare



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603327>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatto singolo
--------------------------	------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	in rotolo

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare

#### Connessione conduttori

Sezione di connessione	0,22 mm <sup>2</sup> ... 0,56 mm <sup>2</sup>
------------------------	---

### Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	Au

### Dimensioni

Diametro (Diametro contatti)	1 mm
------------------------------	------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	100
------------------	-----

# RC-22S2000 - Contatto a crimpare



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603327>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# RC-22S2000 - Contatto a crimpare



1603327

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603327>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)