

RC-Z2406 - Pressacavi



1607015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607015>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 3 mm ... 10 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, serie: RM

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1607015 |
| Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABRAFT |
| Codice prodotto | ABRAFT |
| GTIN | 4046356249539 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,305 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,423 g |
| Numero tariffa doganale | 74153300 |
| Paese di origine | DE |

1607015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607015>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto | Connessione a vite per cavo |
| Serie | RM |
| Schermato | no |

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo filettatura lato collegamenti | M16 x 1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Colore | color ottone |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 10 mm |
|-----------------------------|----------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP65 |
|---------------------|------|

RC-Z2406 - Pressacavi

1607015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607015>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4f6282f7-ffc4-4442-ad0a-4aa57f890f60 |