

HC-M-BS-M25 - Tappo a vite

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645859>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento



Dati commerciali

Codice articolo	1645859
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918951108
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,46 g
Numero tariffa doganale	74153300
Paese di origine	DE

HC-M-BS-M25 - Tappo a vite

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645859>



Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
------------------	--------------

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	5 Nm
---------------------	------

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	10 mm
Lunghezza della filettatura	6,5 mm
Lunghezza senza filettatura	3,5 mm
Diametro	25 mm
Diametro filettatura	25 mm
Apertura chiave dadi	28 mm
Misura angolare esagonale	31,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M25 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Cavo / linea

Assenza di alogeni	no
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M25 - Tappo a vite


1645859

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645859>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-M-BS-M25 - Tappo a vite



1645859

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645859>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	da715902-8f6c-4396-9789-75a8cd54f00d