

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC



Dati commerciali

Codice articolo	1652664
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4017918952822
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,59 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,79 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Trasmissione di potenza	Potenza

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Dimensioni

Larghezza	17,8 mm
Altezza	39,26 mm
Lunghezza	12,55 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Filettatura
-------------------	-------------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,316 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com