

# VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 8, materiale: PA, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

## I vantaggi

- Semplicità di installazione
- IP65/67
- Soluzione di alta qualità ed economica nel grado di protezione IP

## Dati commerciali

Codice articolo	1652732
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNNAZ
Codice prodotto	ABNNAZ
GTIN	4017918952877
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,92 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,265 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia protettiva
Tipo	RJ45
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
-------------------------------------	-----------

### Dimensioni

Larghezza	38,4 mm
Altezza	19,9 mm
Lunghezza	45 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio traffico A RAL 7042
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Materiale O-ring	FPM

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 8,5 mm
-----------------------------	-----------------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

# VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652732>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
SCIP	ec5ae543-8bba-46c8-9174-07965d2283c9

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)