

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Insetto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Insetto portacontatti femmina RJ45, modulare (Keystone), CAT6, 8 poli, schermato, con connessione cavo (LSA), per cavetti e conduttori rigidi AWG 26 ... 22

## Dati commerciali

Codice articolo	1653168
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNACA
Codice prodotto	ABNACA
GTIN	4017918970086
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27,394 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Insetto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Insetto portacontatti femmina
Tipo	RJ45
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	1
Schermato	sì

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
----------------------------	----

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Corrente nominale	2 A
Resistenza di isolamento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Corrente nominale $I_N$	2 A
Resistenza di passaggio	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	1 Gbit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6 <sub>A</sub>
Trasmissione di potenza	PoE++

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione IDC
--------------	-----------------

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro

### Cavo / linea

Tipo di cavo	Adatto per cavi rotondi, cavetti e conduttori rigidi. Non adatto per cavi piatti
Di diametro esterno conduttore	8 mm
Di diametro esterno conduttore	10 mm
Schermatura	360°

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 66 °C

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Insetto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

### ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Insetto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)