


# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti femmina USB, 4 poli, femmina USB tipo B su connessione connettore flat cable, passo 2,54, per il sistema Freenet in telai da incasso, terminal outlet IP20, Patchpanel 19" e Service-Interface

## Dati commerciali

Codice articolo	1653867
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNNFC
Codice prodotto	ABNNFC
GTIN	4017918970192
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,05 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Tipo	USB-A
Numero di poli	4
Piano d'inserimento	USB
Numero degli slot	1
Schermato	no

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	30 V
Corrente nominale	1 A
Resistenza di isolamento	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 2.0

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Attacco per cavo piatto
--------------	-------------------------

### Dimensioni

Larghezza	22,8 mm
Altezza	17,7 mm
Lunghezza	36,1 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	Termoplastica

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	$\geq 1000$
------------------	-------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 65 °C

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB


1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Disegni

Disegno schema

Pin	USB B
1	GND
2	
3	Shield
4	
5	D+
6	D-
7	Shield
8	
9	VBUS
10	




Equipaggiamento dei contatti

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB USB

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

Disegno schema



Pinning connettore femmina USB, tipo B

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27440318
ECLASS-13.0	27440390

### ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Insetto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)