

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655137>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, per 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-09-...

I vantaggi

- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1655137
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4046356029070
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655137>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Applicazione	multipolare
Tipo	D-SUB
Numero di poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB 9
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	3 A (a 20 °C)
Tensione di prova	1000 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	16 mm
Altezza	12,93 mm
Lunghezza	31,19 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio, stagnato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale inserto portacontatti	Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 115 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655137>

Tipo di montaggio	Foro
-------------------	------

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Insetto portacontatti D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655137>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Insetto portacontatti D-SUB



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655137>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com