

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Inserto portacontatti D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655289>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, alloggiamento per 2 contatti combinati, tipo contatto femmina, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC e perni a saldare, per telai da incasso e mobili VS-09-...



I vantaggi

- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1655289
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4046356029223
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,09 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,09 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:

I contatti devono essere ordinati separatamente, dal momento che non sono inclusi nella dotazione degli inserti. Negli inserti portacontatti devono essere montati un contatto femmina ed uno maschio.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Applicazione	Inserto portacontatti di combinazione
Tipo	D-SUB
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Schermato	sì

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo

Rame

Dati di collegamento

Collegamento

Contatti a saldatura ad onde

Dimensioni

Larghezza	21,6 mm
Altezza	17,1 mm
Lunghezza	31,19 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	PBTP

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra

≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Inserto portacontatti D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655289>

Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio a vite

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Inserto portacontatti D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655289>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655289>



UL Recognized

ID omologazione: E118976

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655289>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655289>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	bb14764f-0d96-43c1-8a5a-8ad58cbc0632

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com