

# VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB



1656259

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656259>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo D-SUB confezionato schermato, 9 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC, grado di protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 1 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 1 e uscita cavo diritta, lunghezza: 5 m



## Dati commerciali

Codice articolo	1656259
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNCAS
Codice prodotto	ABNCAS
GTIN	4046356029735
Peso per pezzo (confezione inclusa)	231 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	223,5 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	CN

1656259

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656259>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Tipo	D-SUB
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	9
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1 A
Tensione di esercizio	30 V
Mezzo trasmissivo	Rame

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PVC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	dorato
Guaina esterna, materiale	PVC

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	D-SUB
--------------	-------

#### Connessione conduttori

Collegamento	D-SUB
--------------	-------

### Connettori

#### Connessione 1

Tipo	Connettore femmina diritto D-SUB 9
Grado di protezione	IP20

#### Connessione 2

Tipo	Maschio diritto D-SUB 9
Grado di protezione	IP20

# VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB



1656259

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656259>

## Cavo / linea

Guaina esterna, materiale	PVC
Sezione delle linee	0,08 mm <sup>2</sup>
Linea segnale AWG	28

# VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB


1656259

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656259>




## Disegni

Disegno schema




## Pinning

Disegno schema



## Insero frontale

Schema di collegamento



Schema di collegamento

# VS-09-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB



1656259

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656259>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

### ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1656259

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656259>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	6,71 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)