

# HC-B 16-AP-GY - Piastra di copertura



1660384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1660384>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra di copertura HEAVYCON, per fori parete della serie B16/HV6, spessore 3,5 mm, grigio



## Dati commerciali

Codice articolo	1660384
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AZD
Codice prodotto	AF7AZD
GTIN	4017918022020
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,37 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,815 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# HC-B 16-AP-GY - Piastra di copertura

1660384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1660384>

## Dati tecnici


### Note

Note generali	Per fori parete della serie B16/HV6
---------------	-------------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra di copertura
Tipo	B16
	HV6
Guarnizione presente	sì

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	52 mm
Altezza	4,5 mm
Lunghezza	123 mm
Distanza fori orizzontale	103 mm
Distanza fori verticale	32 mm
Diametro foro	4,5 mm

### Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	36 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	86 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	PTS

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C


# HC-B 16-AP-GY - Piastra di copertura



1660384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1660384>

## Disegni



Disegno quotato

# HC-B 16-AP-GY - Piastra di copertura



1660384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1660384>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

### ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1660384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1660384>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,334 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)