

HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore maschio pneumatico, per modulo HC-M-PN3, diametro interno tubo flessibile 1,6 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1663488
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7ACZ
Codice prodotto	AF7ACZ
GTIN	4017918123291
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,94 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Contatto pneumatico
Serie	HC-M-03-PN
Valvola integrata	no

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Attacco tubo flessibile

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza [w]	8,2 mm
Altezza [h]	8,2 mm
Profondità	19,2 mm
Diametro (Diametro interno tubo flessibile)	1,6 mm
Diametro (Diametro contatti)	5,2 mm

Indicazioni materiale

Materiale Valvola	Polipropilene
Materiale Guarnizione	Buna-N
Materiale Contatto	Acetale Delrin

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Caratteristiche

Pressione di esercizio	8,00 bar
------------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico


1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>



Disegni

Disegno quotato



HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-1,60-ST - Contatto pneumatico



1663488

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663488>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---