

HC-M-PN3-1,60-BU - Contatto pneumatico



1663514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663514>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore femmina pneumatico, per modulo HC-M-PN3, diametro interno tubo flessibile 1,6 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1663514
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7ACZ
Codice prodotto	AF7ACZ
GTIN	4017918123321
Peso per pezzo (confezione inclusa)	910 MGM
Peso per pezzo (confezione esclusa)	910 MGM
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-M-PN3-1,60-BU - Contatto pneumatico



1663514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663514>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Contatto pneumatico
Serie	HC-M-03-PN
Valvola integrata	no

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Attacco tubo flessibile

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza [w]	8,2 mm
Altezza [h]	8,2 mm
Profondità	23 mm
Diametro (Diametro interno tubo flessibile)	1,6 mm
Diametro (Diametro contatti)	5,2 mm

Indicazioni materiale

Materiale Valvola	Polipropilene
Materiale Guarnizione	Buna-N
Materiale Contatto	Acetale Delrin

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Caratteristiche


Pressione di esercizio	8,00 bar
------------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Disegni



HC-M-PN3-1,60-BU - Contatto pneumatico



1663514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663514>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663514>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-1,60-BU - Contatto pneumatico



1663514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663514>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1663514

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663514>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com