

# HC-D 7-DS-IP65 - Vite di tenuta

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686229>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Vite di tenuta, IP67, pezzo di ricambio per custodia HEAVYCON di dimensione D7



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1686229       |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | AF7ABZ        |
| Codice prodotto                     | AF7ABZ        |
| GTIN                                | 4017918445560 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,334 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,334 g       |
| Numero tariffa doganale             | 73181552      |
| Paese di origine                    | CN            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo di prodotto | Piastra dati frontale      |
| Tipo             | Testa ad esagono incassato |

### Indicazioni materiale

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiale            | Acciaio inossidabile |
| Norme / Disposizioni | PA                   |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP67 |
|---------------------|------|

### Normative e prescrizioni

#### Controllo

|                    |   |
|--------------------|---|
| Norme/disposizioni | PA: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
|--------------------|---|

# HC-D 7-DS-IP65 - Vite di tenuta



1686229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686229>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686229>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-D 7-DS-IP65 - Vite di tenuta



1686229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686229>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144492 |
| ECLASS-15.0 | 27144492 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002610 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161500 |
|-------------|----------|

# HC-D 7-DS-IP65 - Vite di tenuta



1686229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1686229>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)