

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - Contatto power D-SUB



1688243

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688243>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatti di alimentazione, per inserti combinati D-SUB, spina, saldatura con terminazione a tazza, diritti, corrente nominale 20 A, placcati oro

Dati commerciali

Codice articolo	1688243
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABNCAC
Codice prodotto	ABNCAC
GTIN	4017918179649
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,05 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,05 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	I contatti Power devono essere ordinati separatamente, dal momento che non sono inclusi nella dotazione degli inserti.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatti
Tipo contatto	tornito

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (Corrente di carico massima)	20 A (a 20 °C)
Resistenza (Resistenza di isolamento)	≥ 500 MΩ

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	A saldare a mano

Dimensioni

Lunghezza [l]	22,9 mm
Diametro (Diametro contatti)	2,6 mm

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Metallo
--------------------	---------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
Forza di inserzione	≤ 7 N
Forza di trazione	ca. 5 N

Caratteristiche

Strumenti di misura

Resistenza: Resistenza di isolamento	≥ 500 MΩ
--------------------------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 130 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Connessione a saldare
-------------------	-----------------------

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - Contatto power D-SUB



1688243

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688243>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1688243

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688243>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	28350a1b-80d7-4780-ba64-acd89c57a251

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com