

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contatto a crimpare



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689556>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Secondo la figura

Contatti a crimpare per portacontatti D-SUB con densità di contatti standard, maschio, sezione di connessione AWG 24 ... 20, punzonato, dorato

## Dati commerciali

Codice articolo	1689556
Pezzi/conf.	10.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10.000 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAC
Codice prodotto	ABNCAC
GTIN	4017918895266
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,076 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contatto a crimpare



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689556>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Tipo di confezione: rotolo, direzione di srotolamento a sinistra
--------------------------	--

### Montaggio

Tipo di montaggio	Connessione a crimpare
-------------------	------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	in rotolo

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

#### Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	2,4 mm
Sezione di connessione (flessibile)	0,2 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di connessione (rigido)	0,2 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di connessione AWG (rigido)	24 ... 20
Sezione di connessione AWG (flessibile)	24 ... 20

### Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Metallo
--------------------	---------

### Dimensioni

Diametro (Diametro contatti)	1 mm
------------------------------	------

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (Corrente di carico massima)	7,5 A
--	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contatto a crimpare



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689556>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contatto a crimpare



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689556>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)