

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67

Dati commerciali

Codice articolo	1689776
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4017918914073
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	25
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Corrente nominale	5 A
Resistenza di isolamento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Resistenza di contatto per coppia di contatti	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Mezzo trasmissivo	Rame
Trasmissione di potenza	Potenza

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	45,9 mm
Altezza	63 mm
Lunghezza	13 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	PBTP

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	$\leq 3,30 \text{ N}$
Forza di trazione per ogni contatto segnale	$\leq 2,2 \text{ N}$

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3a104871-ad75-4daf-9a63-b9206378bd35

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com