


# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67

## Dati commerciali

Codice articolo	1689776
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4017918914073
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	25
Piano d'inserimento	D-SUB
Numero degli slot	1
Schermato	sì

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Corrente nominale	5 A
Resistenza di isolamento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Resistenza di contatto per coppia di contatti	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Mezzo trasmissivo	Rame
Trasmissione di potenza	Potenza

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

### Dimensioni

Larghezza	45,9 mm
Altezza	63 mm
Lunghezza	13 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	PBTP

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	$\geq 200$
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	$\leq 3,30 \text{ N}$
Forza di trazione per ogni contatto segnale	$\leq 2,2 \text{ N}$

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

### ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3a104871-ad75-4daf-9a63-b9206378bd35

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)