


# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1689776       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABNCAB        |
| Codice prodotto                     | ABNCAB        |
| GTIN                                | 4017918914073 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 27 g          |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27 g          |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di prodotto    | Inserto contatti |
| Tipo                | D-SUB            |
| Numero di poli      | 25               |
| Piano d'inserimento | D-SUB            |
| Numero degli slot   | 1                |
| Schermato           | sì               |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 2  |

### Caratteristiche elettriche

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 60 V                        |
| Corrente nominale                             | 5 A                         |
| Resistenza di isolamento                      | $\geq 5000 \text{ M}\Omega$ |
| Resistenza di contatto per coppia di contatti | $\leq 2,5 \text{ m}\Omega$  |
| Mezzo trasmissivo                             | Rame                        |
| Trasmissione di potenza                       | Potenza                     |

### Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 45,9 mm |
| Altezza   | 63 mm   |
| Lunghezza | 13 mm   |

### Indicazioni materiale

|  |              |
|--|--------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0           |
| Materiale custodia                     | Metallo      |
| Materiale superficie custodia          | metallizzato |
| Materiale contatto                     | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti          | Oro          |
| Materiale inserto portacontatti        | PBTP         |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cicli di manovra                             | $\geq 200$            |
| Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | $\leq 3,30 \text{ N}$ |
| Forza di trazione per ogni contatto segnale  | $\leq 2,2 \text{ N}$  |

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione              | IP20             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - Inserto portacontatti D-SUB



1689776

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689776>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 3a104871-ad75-4daf-9a63-b9206378bd35 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)