

# VS-25-BU-DSUB-FK - Inserto portacontatti D-SUB



1689925

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689925>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione flat cable, angolato, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso VS-25-...



## I vantaggi

- Connessione D-SUB 25
- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1689925       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABNCAB        |
| Codice prodotto                     | ABNCAB        |
| GTIN                                | 4017918914325 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18,2 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18,2 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

1689925

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689925>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di prodotto    | Inserto contatti |
| Tipo                | D-SUB            |
| Numero di poli      | 25               |
| Piano d'inserimento | D-SUB            |
| Numero degli slot   | 1                |
| Schermato           | sì               |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 2   |

### Caratteristiche elettriche

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tensione di dimensionamento (III/3)   | 125 V           |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1 kV            |
| Corrente nominale                     | 1,5 A (a 20 °C) |
| Tensione di prova                     | 1000 V          |
| Mezzo trasmissivo                     | Rame            |
| Trasmissione di potenza               | Potenza         |

### Dati di collegamento

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Collegamento | Attacco per cavo piatto |
|--------------|-------------------------|

### Dimensioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 18,5 mm  |
| Altezza   | 12,93 mm |
| Lunghezza | 53,42 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                |
|--|----------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0             |
| Materiale custodia                     | Metallo        |
| Materiale superficie custodia          | metallizzato   |
| Materiale contatto                     | Lega di rame   |
| Materiale superficie contatti          | Oro            |
| Materiale inserto portacontatti        | Poliestere, GF |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |      |
|------------------|------|
| Cicli di manovra | ≥ 50 |
|------------------|------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# VS-25-BU-DSUB-FK - Inserto portacontatti D-SUB



1689925

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689925>

## Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP20              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C |

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

# VS-25-BU-DSUB-FK - Inserto portacontatti D-SUB



1689925

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689925>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1689925

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689925>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)