

EBP 5- 5 - Ponticello a pettine

1733198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733198>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello a pettine per connettori con passo da 5,0 mm o 5,08 mm

La figura illustra una combinazione delle versioni EBP 2-5, EBP 3-5, EBP 4-5, EBP 5-5, EBP 6-5

Dati commerciali

Codice articolo	1733198
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AAHZFC
Codice prodotto	AAHZFC
GTIN	4017918026530
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,15 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Famiglia di prodotti	EBP
Linea di prodotti	COMBICON Connectors Special
Numero di poli	5
Passo	5 mm
Numero collegamenti	5
Numero di file	1
Numero dei potenziali	5

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	24 A (in base all'applicazione)
----------------------------	---------------------------------

Dimensioni

Passo	5 mm
Larghezza [w]	24 mm
Altezza [h]	14,6 mm
Lunghezza [l]	1,8 mm
Altezza di installazione	6,1 mm
Lunghezza codoli a saldare [P]	8,5 mm

Indicazioni materiale

Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu
Finitura superficiale	stagnatura galvanica

Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	grigio (7042)
Materiale isolante	PA
Gruppo materiale isolante	I
CTI secondo IEC 60112	600
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12	850
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	775
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2	125 °C

Connettori

EBP 5- 5 - Ponticello a pettine



1733198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733198>

Connessione 1

Materiale isolante	PA
CTI secondo IEC 60112	600

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
---	---------------

EBP 5- 5 - Ponticello a pettine



1733198

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1733198>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-15.0	27460406

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------