

PV-FT-C NUT BK - Connessione a vite



1775880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775880>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite, Serie di prodotti: SUNCLIX, Pezzi/conf.: 100 pezzi (busta di plastica)



Descrizione del prodotto

Dado per il fissaggio dei passaparete SUNCLIX all'interno della custodia. NB: questo dado va ordinato sempre separatamente!

Dati commerciali

Codice articolo	1775880
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABLBZC
Codice prodotto	ABLBZC
GTIN	4046356511766
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,604 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,496 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Pezzi/conf.: 100 pezzi (busta di plastica)
Avvertenza di sicurezza	
Indicazioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. • AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775880>

	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
--	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Famiglia di prodotti	SUNCLIX
Passo	5,08 mm

Dimensioni

Larghezza	17 mm
Altezza	10 mm
Lunghezza	19 mm
Passo	5,08 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale connessione a vite	PA

Cavo / linea

Resistenza all'olio	no
---------------------	----

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Dado
--------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Resistenza all'olio	no

Normative e prescrizioni

Resistenza all'olio	no
---------------------	----

PV-FT-C NUT BK - Connessione a vite



1775880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775880>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775880>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com