

IC-DFR 7 - Accessori

1852079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1852079>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



2,5 mm²



BOX



Telaio di montaggio, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero poli: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Questo telaio di montaggio è soltanto una combinazione da utilizzare con IC 2,5/...-STGF-5,08

I vantaggi

- Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08
- La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
- Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
- Combinabile con la linea MSTB 2,5

Dati commerciali

Codice articolo	1852079
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AAHZBE
Codice prodotto	AAHZBE
GTIN	4017918108953
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,281 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,236 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

IC-DFR 7 - Accessori

1852079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1852079>



Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
---	---------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Misura b: $10,84 \text{ mm} + (\text{n. poli} \times 5,08 \text{ mm})$

Misura c: $\text{misura b} + 5,83 \text{ mm}$

IC-DFR 7 - Accessori

1852079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1852079>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,034 kg CO2e
---------	---------------