

IC-DFR 7 - Accessori

1852079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1852079>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio di montaggio, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero poli: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Questo telaio di montaggio è soltanto una combinazione da utilizzare con IC 2,5/...-STGF-5,08

I vantaggi

- Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08
- La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
- Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
- Combinabile con la linea MSTB 2,5

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1852079 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | AAHZBE |
| Codice prodotto | AAHZBE |
| GTIN | 4017918108953 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,281 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,236 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

IC-DFR 7 - Accessori

1852079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1852079>



Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---------------|
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
|---|---------------|

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Misura b: $10,84 \text{ mm} + (n. \text{ poli} \times 5,08 \text{ mm})$

Misura c: $\text{misura b} + 5,83 \text{ mm}$

IC-DFR 7 - Accessori

1852079

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1852079>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,034 kg CO2e |
|---------|---------------|