

# CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1884995>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto maschio in fibra ottica POF, tornito, per inserto portacontatti (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-.../ HC-M-17-CT-...) dei contatti CK1,6-ED...

## Dati commerciali

Codice articolo	1884995
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7AIC
Codice prodotto	AF7AIC
GTIN	4017918172770
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,724 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,7 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1884995>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-M12..., HC-M 17..., HC-DD...-I-CT...
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto in fibra ottica
Tipo contatto	tornito

### Dati di collegamento


#### Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

#### Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	19 mm (dopo la lucidatura)
---------------------------------	----------------------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Diametro (Diametro contatti)	1,6 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Argentone
--------------------	-----------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

# CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio


1884995

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1884995>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1884995>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1884995>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio



1884995

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1884995>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---