

HC-D 4-2BU - Fascetta per schermatura



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886140>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione schermata per due conduttori schermati su inserti portacontatti femmina, senza contatti a crimpare sciolti

Dati commerciali

Codice articolo	1886140
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ABZ
Codice prodotto	AF7ABZ
GTIN	4046356435345
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,3 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-D 4-2BU - Fascetta per schermatura



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886140>

Dati tecnici

Note

Note generali	per portacontatti HC-D40, HC-D64
---------------	----------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione schermata
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	6 mm
---------------------------------	------

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	argento duro placcato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------


HC-D 4-2BU - Fascetta per schermatura

1886140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886140>



Disegni



HC-D 4-2BU - Fascetta per schermatura



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886140>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886140>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-2BU - Fascetta per schermatura



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886140>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-D 4-2BU - Fascetta per schermatura



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886140>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	1bcbef30-7d20-451d-addb-08725479523d

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com