

VC-MEMV-T3-R-M25 - Custodia protettiva



1886618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886618>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC3, colore: nickel, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1886618 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ABLAAB |
| Codice prodotto | ABLAAB |
| GTIN | 4017918848033 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 377,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 363,618 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | PL |

Dati tecnici

Note

| | |
|-------------------------|---|
| Note generali | In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo. |
| Avvertenza di sicurezza | <p data-bbox="850 645 1461 757">AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="850 772 1461 913">• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. <li data-bbox="850 929 1461 1153">• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. <li data-bbox="850 1169 1461 1220">• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. <li data-bbox="850 1236 1461 1288">• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. <li data-bbox="850 1303 1461 1355">• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. <li data-bbox="850 1370 1461 1451">• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). <li data-bbox="850 1467 1461 1518">• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. <li data-bbox="850 1534 1461 1585">• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa <li data-bbox="850 1601 1461 1653">• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. <li data-bbox="850 1668 1461 1749">• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 <li data-bbox="850 1765 1461 1937">• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto <li data-bbox="850 1953 1461 2004">• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact <li data-bbox="850 2020 1461 2101">• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. |

VC-MEMV-T3-R-M25 - Custodia protettiva



1886618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886618>

- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato.
- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).


Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia protettiva |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Famiglia di prodotti | VARIOCON |
| Tipo | VC3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | M25 |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | obliqui |

Dati di collegamento

| | |
|---------------------|----------------|
| Coppia di serraggio | 1,2 ... 1,8 Nm |
|---------------------|----------------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 33 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Lunghezza | 96 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Colore | nickel |
| Colore della custodia | grigio |
| Materiale Custodia | Zinco pressofuso |
| Materiale | NBR (O-ring) |
| Materiale Guarnizione | EPDM, conduttivo |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale vite di bloccaggio | Ottone, nichelato |

VC-MEMV-T3-R-M25 - Custodia protettiva



1886618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886618>

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|------|
| Tipo di collegamento a vite | M25 |
| Tipo di bloccaggio | Vite |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP67 (IEC 60529) |
| | IP65/IP66/IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

VC-MEMV-T3-R-M25 - Custodia protettiva


1886618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886618>



Disegni

Disegno quotato



VC-MEMV-T3-R-M25 - Custodia protettiva



1886618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886618>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

ETIM

ETIM 9.0

EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|