

# BC 107,6 DKL S KMGY - Custodia

2200046

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200046>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio girevole, piombabile, larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
- Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN o a parete
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme alla norma DIN EN 43880

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2200046                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACHBAB                                                      |
| Codice prodotto                     | ACHBAB                                                      |
| GTIN                                | 4046356498562                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,14 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,5 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 84879090                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# BC 107,6 DKL S KMGY - Custodia



2200046

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200046>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Copertura                                                                               |
| Tipo di custodia                     | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia                     | Custodie per installazioni modulari per edifici                                         |
| Serie di custodie                    | BC                                                                                      |
| Famiglia di prodotti                 | BC 107,6..                                                                              |
| Numero (Aperture per connettori)     | 0                                                                                       |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                                                                                      |

### Dimensioni

|                |          |
|----------------|----------|
| Larghezza      | 107,6 mm |
| Altezza        | 45 mm    |
| Profondità     | 8 mm     |
| Unità modulare | 6 TE     |

### Indicazioni materiale

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Colore (Coperchio custodia)            | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale                              | PC                       |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                       |

### Indicazioni relative al circuito stampato

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
|----------------------------------------------|---------------------|

### Montaggio

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di montaggio | orientabile e piombabile |
|-------------------|--------------------------|

### Informazioni sull'imballaggio

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Confezione | Confezionamento in cartone |
|------------|----------------------------|

# BC 107,6 DKL S KMGY - Custodia

2200046

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200046>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200046>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,061 kg CO2e |
|---------|---------------|