

# UM-PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2200161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200161>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto PE per moduli ad incasso UM-PRO per il collegamento di circuiti stampati su Level 1 con la guida di supporto

## I vantaggi

- Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
- Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

## Dati commerciali

Codice articolo	2200161
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ACHDAZ
Codice prodotto	ACHDAZ
GTIN	4046356547260
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,745 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,344 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

# UM-PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2200161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200161>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto di terra
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Custodia a profili estrusi
Serie di custodie	UM-PRO
Famiglia di prodotti	UM-PRO

### Dimensioni

Larghezza	6 mm
Altezza	20,8 mm
Profondità	34,3 mm

### Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio
Materiale contatto	CuSn

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

### Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Coppia di serraggio / velocità	Fissaggio del circuito stampato: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

### Informazioni sull'imballaggio

Tipo di confezionamento	Borsa richiudibile
-------------------------	--------------------

# UM-PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2200161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200161>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2200161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200161>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)